


Mechový valec EB-325-215

Číslo dielu: 193790

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Veľkosť | 325 |
| Požadovaný priemer montáže | 340 mm |
| Zdvih | 215 mm |
| Max. výška, vysunutý | 305 mm |
| Max. uhol sklápania | 20 stupeň |
| Max. presadenie | 20 mm |
| Minimálna montážna výška | 75 mm |
| Spôsob fungovania | jednočinný |
| Prevádzkový tlak | 0 bar...8 bar |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:::4] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním nie je možná |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -40 °C...70 °C |
| Vratná sila | 300 N |
| Hmotnosť výrobku | 4800 g |
| Spôsob upevnenia | s vnútorným závitom |
| Pneumatický prípoj | G1/4 |
| Pokyny k materiálom | V zhode s RoHS |
| Materiál mechu | NR/BR |
| Materiál telesa | Oceľ pozinkované |