


Mechový valec EB-385-230

Číslo dielu: 193791

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	385
Požadovaný priemer montáže	400 mm
Zdvih	230 mm
Max. výška, vysunutý	310 mm
Max. uhol sklápania	20 stupeň
Max. presadenie	20 mm
Minimálna montážna výška	77 mm
Spôsob fungovania	jednočinný
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...70 °C
Vratná sila	400 N
Hmotnosť výrobku	6900 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS
Materiál mechu	NR/BR
Materiál telesa	Oceľ pozinkované