

výkyvný pohon DRQ-40-180-PPVJ-A

číslo dielca: 19381

Výbehový typ

pre bezdotykové snímanie, s nastaviteľným tlmením v koncovej polohe a prevodom ozubenými kolesami na vyrovnávanie vôle.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
Uhol tlmenia	96 deg
Nastaviteľný rozsah uhlu kyvu na oboch stranách	-4 /+ 5 deg
Uhol otáčania	180 deg
Tlmenie	Pneumatické tlmenie, nastaviteľné
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	ozubená tyč/pastorok
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	2,5 ... 10 bar
maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar	2,3 Hz
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--]
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 6 bar	9 Nm
Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti	0,005 kgm ²
Hmotnosť výrobku	3.220 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu	cementačná oceľ
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)