

# výkyvný pohon DRQ-80-180-PPVJ-A

číslo dielca: 19390

Výbehový typ

pre bezdotykové snímanie, s nastaviteľným tlmením v koncovej polohe a prevodom ozubenými kolesami na vyrovnávanie vôle.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	80
Uhol tlmenia	69 deg
Nastaviteľný rozsah uhlu kyvu na oboch stranách	-12 /+10 deg
Uhol otáčania	180 deg
Tlmenie	Pneumatické tlmenie, nastaviteľné
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	ozubená tyč/pastorok
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	2,5 ... 10 bar
maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar	1,3 Hz
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 6 bar	75 Nm
Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti	0,12 kgm <sup>2</sup>
Hmotnosť výrobku	20.700 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G3/8
Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu	cementačná oceľ
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)