


# Škrtiaci ventil GRO-QS-6

Číslo dielu: 193973

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtiaca funkcia
Pneumatický prípoj 1	QS-6
Pneumatický prípoj 2	QS-6
Nastavovací prvok	Drážkovaná skrutka
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do čelného panela s priechodným otvorom s príslušenstvom
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	245 l/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	430 l/min
Prevádzkový tlak	0 bar...10 bar
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Materiál telesa	Zosilnený PA
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Charakteristický znak	Hodnota
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	22 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál ryhovanej hlavy	PA-zosílený
Materiál regulačnej skrutky	vysokolegovaná oceľ