


# obslužný prístroj SPC200-MMI-1F

číslo dielca: 194018

FESTO

pre uvedenie do prevádzky, programovanie a diagnózu.

Výbehový typ: Dostupný do 2007



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Podpora konfigurácie	EDS - súbor
Zobrazenie	2x16 Znakov LCD-Display
Ovládacie prvky	6 kláves Membránová klávesnica
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Typický odber prúdu zasúvacieho modulu	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podľa smernice EU-EMV
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	225 g
Vyhotovenie MMI-Rozhrania	RS232C Galvanické oddelenie 9600 - 115200 Baud 8 bitové dáta 1 Stop bit even parity žiaden Handshake
Elektrická prípojka, pracovné napätie	svorková lišta 3-pólový
Elektrická prípojka MMI-1	Zástrčka SUB-D 9-pinový