

Plastová trubka PQ-PA-28X2,5X3000

číslo dielca: 194594

FESTO

vhodné pre tlakový vzduch, vákuum a kvapaliny. Dodacia dĺžka 3m.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	28 mm
Vnútorý priemer	23 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-25 ... 75 °C
Teplota okolia	-25 ... 75 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,204 kg/m
Farba	čierny
Materiál hadice	PA