

Tlakový regulačný ventil LRS-1/8-D-O-I-MINI

FESTO

číslo dielca: 194605

Classic - nepoužívať pre nové projekty

so zvýšeným spätným odvetraním, so zamikateľnou regulačnou hlavou, pracovný tlak do 12 bar.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	priamoovládaný membránový ventil
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Ukazovateľ tlaku	Pripravené pre G1/8
Pracovný tlak	1 ... 16 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 12 bar
Max. tlaková hysterézia	0,2 bar
Štandardný menovitý prietok	800 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	450 g
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom