

Tlakový regulačný ventil LRS-1/4-D-7-MINI

Číslo dielu: 194614

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Veľkosť | Mini |
| Konštrukčný rad | D |
| Ochrana proti manipulácii | Otočný ovládač s integrovaným zámkom |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Konštrukcia | priamo riadený membránový regulačný ventil |
| Funkcia regulátora | Výstupný tlak konštantný s kompenzáciou napájacieho tlaku so sekundárnym odvetraním |
| Indikácia tlaku | s manometrom |
| Prevádzkový tlak | 1 bar...16 bar |
| Rozsah regulácie tlaku | 0.5 bar...7 bar |
| Max. tlaková hysteréza | 0.2 bar |
| Normálny menovitý prietok | 1600 l/min |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny |
| Teplota média | -10 °C...60 °C |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 520 g |
| Spôsob upevnenia | Montáž do čelného panela Montáž do vedenia s príslušenstvom |
| Pneumatický prípoj 1 | G1/4 |
| Pneumatický prípoj 2 | G1/4 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál pripojovacej dosky | Zinkový tlakový odliatok |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | Zinkový tlakový odliatok |