

Klíbová hlavica CRSGS-M12X1,25

číslo dielca: 195583

FESTO

so šesťhrannou maticou, pre sféricky výkyvné upevnenie valca (zo strany piestnej tyče), podľa DIN ISO 8139.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	M12x1,25
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F5a
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	129 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vonkajšieho krúžku	vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál vnútorného krúžku	vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	vysokolegovaná oceľ