

napojenie pneumatiky

CPX-GP-CPA-14


FESTO

číslo dielca: 195712

Výbehový typ

pre modulárny elektrický terminál CPX.

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozhranie ventilového terminálu	Typ 12, CPA14
Diagnostika	- Zlomenie kábla pre každú elektrickú cievku - Skrat na ventiloch - Podpätie na ventiloch
Max. počet miest na ventily	24 pri monostabilných ventiloch
LED ukazovatele	- 1 Hromadná diagnostika - Stav kanálu na ventiloch
parametrizácia	Failsafe na kanál Sily na jeden kanál Idle Mode na kanál Kontrola prerušenia kábla/kanálu Kontrola skratu Kontrola záťažového napätia
Ochrana (skrat)	vnútorné elektronické zabezpečenie (poistka) pre každý ventilový výstup
Rozsah pracovného napätia DC	20,4 ... 26,4 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 15 mA (napájanie pre elektroniku) Typ. 30 mA (výkonové napájanie pre ventily)
Max. napájanie na jeden kanál	0,2 A
Max. celkový prúd na modul	4 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica	Áno pri dodatočnom napájaní
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	150 g
Elektrické ovládanie	Fieldbus
Materiálová informácia pre skriňu	PA - zosilnený