

Plastová hadica PFAN-10X1,5-NT

číslo dielca: 197064

FESTO

povolená pre použitie v potravinárskej oblasti, pre teploty do 150°C..



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	10 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	140 mm
Vnútorný priemer	7 mm
Min. polomer ohybu	22 mm
Pokyn pre použitie	Hadica bez potlačie
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,7 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 7 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 101,5 psi
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,6 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 16 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 232 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 85 °C Vodná para: 0 - 0,15 Mpa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu) Vodná para
Ohňový test materiálu	UL94 V-0
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty	Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čiastočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistíte správnu inštaláciu.
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch Pozri prehlásenie o zhode
Poznámka k teplote média	Vodná para: max. 120 °C
Teplota okolia	-20 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,087 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 10mm
Farba	prírodná
Tvrdosť podľa Shore	D 60 +5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	PFA