


# modul ASI ASI-EVA-4E-M12-5POL

číslo dielca: 197069

FESTO

AS-rozhranie pre 4 senzorové vstupy



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Ochrana proti prepólovaniu	pre pracovné napätie
Prevádzkové napätie DC AS-interface	26,5 ... 31,6 V
Maximálny počet vstupov	4
Činiteľ zvlnenia AS-interface	20 mVss
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Hmotnosť výrobku	200 g
charakteristika vstupov	podľa IEC 1131-2, Typ 02
vstupy logického obvodu	PNP (Pozitívne spínanie)
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním