


Prípojovací blok MHP1-PR4-3-PI-PCB

Číslo dielu: 197243

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	4
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...40 °C
Spôsob upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 3	M5
Materiál prípojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina