

Ventilový terminál MH2

číslo dielca: 197335


FESTO

s rýchlospínacím ventilom.

Výbehový typ: Dostupný do 2007

Pre konfiguráciu najprv vložte produkt do nákupného koša.

V závislosti od konfigurácie tohoto produktu nemusia informácie uvedené na štítku zodpovedať vlastnostiam produktu.



Vzorové zobrazenie

údajový list

~ConfIndependentDatasheet

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný 3/2 otvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok	100 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	M5
Pracovný tlak	-0,9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	jednotlivé pripojenie Multipol
Max. počet miest na ventily	10
Teplota okolia	-5 ... 40 °C
Zástavbová šírka	10 mm
Spôsob ochrany	IP40 IP65
Menovitá hodnota	2 mm
Sieťový modul	14 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Typ ovládania	elektrický
Konštrukčné vyhotovenie	tlakovo odľahčený sedlový ventil
Druh riadenia	priamo
Skladba ventilového terminálu	Pevný raster
Ukazovateľ stavu spínania	Áno, so zásuvkou
Vhodnosť pre vákuum	áno
Menovité prevádzkové napätie DC	5 V 24 V 12 V
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota média	-5 ... 40 °C
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE