


# tlmič hluku U-E-1/8

číslo dielca: 197475  
Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Nepoužívať pre nové konštrukcie. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak, vákuová sacia tryska	0 ... 8 bar
Prietok do atmosféry	1.700 l/min
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	3,9 g
Pneumatická prípojka	PT1/8
Materiálová informácia pre vložku tlmiča	PE
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	PE