

tlmič hluku

U-E-1/4


číslo dielca: 197476

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Nepoužívať pre nové konštrukcie. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak, vákuová sacia tryska	0 ... 8 bar
Prietok do atmosféry	3.200 l/min
Hladina akustického tlaku	77 dB(A)
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	11,4 g
Pneumatická prípojka	PT1/4
Materiálová informácia pre vložku tlmiča	PE
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	PE