

tlmič hluku U-E-1/4-S

číslo dielca: 197479
Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Nepoužívať pre nové konštrukcie. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak, vákuová sacia tryska	0 ... 8 bar
Prietok do atmosféry	2.200 l/min
Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	16 g
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálová informácia pre vložku tlmiča	bronz
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz