

škrtiaci spätný ventil GRLA-E-M5-QS-6

číslo dielca: 197481

FESTO

pre škrtenie odľukovaného vzduchu, s kyvným prípojom.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 2	M5
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	10,9 g
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR