

Špirálová plastová hadica PUN-4X0,75-S-1,5-BL

Číslo dielu: 197589

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	1.5 m
Vonkajší priemer	4 mm
Dĺžka bloku	0.384 m
Vnútorňý priemer	2.6 mm
Priemer vinutia	25 mm
Počet závitov	70
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...10 bar
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	42 g
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 4 mm pre nástrčnú vsuvku, vnútorný Ø 3 mm s prevlečnou maticou pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 3 mm
Farba	modrá
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Materiál hadice	TPE-U(PU)