

Špirálová plastová hadica PUN-4X0,75-S-0,5-SW

číslo dielca: 197602

FESTO

vysoko flexibilný, s vysokou odolnosťou voči hydrolyze.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	0,5 m
Vonkajší priemer	4 mm
Blokovacia dĺžka	0,184 m
Vnútorný priemer	2,6 mm
Priemer vinutia	25 mm
Počet závitov vinutia	20
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	13 g
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 4mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 3mm s maticou pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 3mm
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiál hadice	TPE-U(PU)