

Špirálová plastová hadica PUN-6X1-S-1-SW

číslo dielca: 197605

FESTO

vysoko flexibilný, s vysokou odolnosťou voči hydrolyze.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------|--|
| Pracovná dĺžka | 1 m |
| Vonkajší priemer | 6 mm |
| Blokovacia dĺžka | 0,344 m |
| Vnútorný priemer | 4 mm |
| Priemer vinutia | 46 mm |
| Počet závitov vinutia | 23 |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Osvedčenie | TÜV |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | B 013277 0506 00 |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -35 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 51 g |
| Pneumatická prípojka | pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 6mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 4mm s maticou pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 4mm |
| Farba | čierny |
| Tvrdosť podľa Shore | D 52 +/-3 |
| Materiál hadice | TPE-U(PU) |