

Špirálová plastová hadica PUN-10X1,5-S-1-SW

Číslo dielu: 197611

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	1 m
Vonkajší priemer	10 mm
Dĺžka bloku	0.305 m
Vnútorňý priemer	7 mm
Priemer vinutia	80 mm
Počet závitov	9.5
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...10 bar
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	110 g
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 10 mm
Farba	čierna
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Materiál hadice	TPE-U(PU)