

DUO - dvojitá špirálová plastová hadica PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS

Číslo dielu: 197624

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	2 m
Vonkajší priemer	8 mm
Dĺžka bloku	0.648 m
Vnútorňý priemer	5.7 mm
Priemer vinutia	60 mm
Počet závitov	27
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...10 bar
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	280 g
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 8 mm pre nátrubok s prevlečnou maticou pre hadice s vnútorným \varnothing 6 mm pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm
Farba	modrá/čierna
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Materiál hadice	TPE-U(PU)