


Checkbox CHB

číslo dielca: 197890

FESTO



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Maximálny priemer súčiastok	80 mm
Počítacia funkcia	áno
Spôsob ochrany	IP54
Prípoj kódovača	podľa RS 485 Špecifikácie
Maximálny dĺžka súčiastok	Závisí od rýchlosti dopravníkového pásu a požadovaného rozlíšenia
Minimálny priemer súčiastky	0,5 mm
Minimálna dĺžka súčiastky	3 mm
Výstupy	Ovládanie dopravného zariadenia Ovládanie dopravníkového pásu/pohotovostný režim Stavová správa "Varovanie" Chybný výstup Kamerový odfukovací ventil Mód 0 Mód 1 Diel 1: správny a dobre orientovaný Diel 2: správny a dobre orientovaný Diel 3: správny a dobre orientovaný Diel 4: správny a dobre orientovaný Diel 5: správny a dobre orientovaný Diel 6: správny a dobre orientovaný Správny diel, ale zle orientovaný Nesprávny diel PLC_Power stav počítadla dosiahnutý
Vstupy	Prírastkový snímač 3 Prírastkový snímač 2 Prírastkový snímač 4 Prírastkový snímač 5 Externý štart Counter Reset Externá chyba Prírastkový snímač 6 Externý snímač Type Select 0 Prírastkový snímač 1 Type Select 6 Type Select 5 Type Select 1 Type Select 2 Type Select 3 Type Select 4
Maximálny počet rôznych orientácií na pamäť	8
Maximálny počet pamätí	48
Množstevná predvoľba	Software CheckOpti

charakteristický znak	Hodnota
Riadiaca funkcia	triediť Rozoznať počítať
Rozsah počítania	1 - 10 Mio.
Menovitý prevádzkový tlak	6 bar
Interné Istenie	1 A pomalo reagujúci
Rozsah pracovného napätia AC	85 ... 264 V
Elektronická limitácia výstupov	700 mA
Maximálny celkový prúd na prípojke PLC	1 A
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Okolité podmienky	suchý Krytie proti vonkajším zdrojom svetla Najčistejší okolitý vzduch
Teplota okolia	10 ... 50 °C
Diagnostické rozhranie	4-pólový M12x1 zásuvka 115 Kbaud RS232-Rozhranie