

# Špirálová plastová hadica PPS-6-15-1/4-BL

Číslo dielu: 19797

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                           | Hodnota                                       |
|---|---|
| Pracovná dĺžka                                  | 15 m  |
| Vonkajší priemer                                | 7.8 mm  |
| Dĺžka bloku                                     | 0.8 m   |
| Vnútorňý priemer                                | 6.2 mm  |
| Priemer vinutia                                 | 75 mm   |
| Počet závitov                                   | 86  |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty             | -0.95 bar...17.2 bar                          |
| Prevádzkové médium                              | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii     |
| Zhoda s LABS                                    | VDMA24364-B2-L                                |
| Teplota okolia                                  | -30 °C...80 °C                                |
| Menovitý ťahovací moment                        | 11 Nm   |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment | ± 20 %  |
| Hmotnosť výrobku                                | 500 g   |
| Pneumatický prípoj 1                            | Vonkajší závit G1/4                           |
| Pneumatický prípoj 2                            | Vonkajší závit G1/4                           |
| Farba   | modrá   |
| Materiál pripojovacieho závit                   | Mosadz  |
| Pokyny k materiálu                              | V zhode s RoHS                                |
| Materiál, ochrana pred zalomením                | Oceľ pozinkované                              |
| Materiál hadice                                 | PA12-P  |