

Špirálová plastová hadica PPS-4-15-1/4-BL

číslo dielca: 19799

FESTO

s 2 otočnými závitovými spojkami a tesniacimi krúžkami, polyamid (nie je prípustné pri výrobe potravín).



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	15 m
Vonkajší priemer	6,3 mm
Blokovacia dĺžka	0,67 m
Vnútorňý priemer	4,7 mm
Priemer vinutia	75 mm
Počet závitov vinutia	90
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 21,2 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Menovitý ťahovací moment	11 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	367 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/4
Pneumatická prípojka 2	vonkajší závit G1/4
Farba	modrý
Materiál prípojovacieho závit	Mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál ochrany zalomenia	Oceľ pozinkované
Materiál hadice	Polyamid 12