

# Závitová rýchlospojka CK-3/8-PK-9

číslo dielca: 2033

FESTO

Vonkajší závit s tesniacim krúžkom, kovové vyhotovenie.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	8 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	priamy tvar
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 145 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním Water: G thread only possible with OL sealing ring
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Menovitý uťahovací moment	12,5 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G3/8
Pneumatická prípojka 2	pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 9mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál závitového čapu	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesniaceho krúžku	PA - zosilnený TPE-U(PU)