


Otočný rozdeľovač GF-1/4

číslo dielca: 2094

FESTO

s pevným prívodom a štyrmi otočnými výstupmi



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	11,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Max. počet otáčok	300 1/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/4
Pneumatická prípojka 2	vnútorný závit G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS