


Škrtiaci spätný ventil GR-1/4

Číslo dielu: 2101

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie s funkciou spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Nastavovací prvok	Drážkovaná skrutka
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	370 l/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	150 l/min
Prevádzkový tlak	0.5 bar...10 bar
Teplota okolia	-20 °C...75 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Montážna poloha	ľubovoľná
Normálny prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	570 l/min
Normálny prietok v spätnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	340 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...75 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál regulačnej skrutky	Oceľ pozinkovaná