


Prevlečná matica MCK-PK-9-KU

Číslo dielu: 211293

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Vnútorňý závit M16x1
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 000032...145 000032
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Pneumatický prípoj 1	pre nástrčnú vsuvku vnútorného priemeru 9 mm s prevlečnou maticou
Materiál prevlečnej matice	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS