


Konektor spojky KS4-CK-4

Číslo dielu: 2150

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Menovitá šírka | 2.9 mm |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.95 bar...12 bar |
| Normálny menovitý prietok | 252 l/min |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 26 g |
| Pneumatický prípoj 1 | CK-4 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |