


Axiálna montážna sada EAMM-A-D40-60P-S1

Číslo dielu: 2151519

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Prenešiteľný krútiaci moment	12.5 Nm
Hmotnosť výrobku	430 g
Kód rozhrania akčného člena	D40A D40B
Kód rozhrania vstupu motora	60P
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS