

Zástrčka spojky KS4-N-9

číslo dielca: 2153

FESTO

pre samočinne uzatvárajúcu spojkovú hadicu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	7 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.008 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	18 g
Pneumatická prípojka 1	N-9
Materiálový údaj	zhoda s RoHS