

Axiálna montážna sada EAMM-A-D60-60H-S1

číslo dielca: 2256697

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|----------------------------------|----------------------|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hnací moment pri chode naprázdno | 1 Nm |
| Prenosný krútiaci moment | 17 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 1.250 g |
| Kód rozhrania, pohon | D60A D60B |
| Kód rozhrania, motor in | 60H |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |