



Rýchloodvzdušňovací ventil SE-3/4

Číslo dielu: 2280

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Rýchle odvetranie
Pneumatický prípoj 1	G3/4
Pneumatický prípoj 2	G3/4
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Menovitý prietok odvetrania 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	7500 l/min
Normálny menovitý prietok pri natlakovaní 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	2500 l/min
Prevádzkový tlak	0.5 bar...10 bar
Teplota okolia	-20 °C...75 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Menovitá šírka	19 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...75 °C
Hmotnosť výrobku	710 g
Pneumatický prípoj 3	G3/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR