


Prevodovka EMGA-40-P-G3-EAS-40

Číslo dielu: 2297684

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	40 mm
Veľkosť príruby motora	40 mm
Vôľa v pootočení	0.25 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	3:1
Max. otáčky pohonu	18000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	11 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	0.031 000018
Max. výstupný krútiaci moment	17.6 Nm
Max. účinnosť	98 %
Tuhosť pootočenia	1 000061
Hmotnosť výrobku	350 g
Rozhranie prevodovky, výstup	40G
Rozhranie prevodovka - pohon	40P
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS