

Spojovacie vedenie

NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

číslo dielca: 2384165

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	28 g
Elektrický prípoj 1	2x uhlová zásuvka, M12, 3-pin
Elektrický prípoj 2	Uhlová zástrčka, M8, 4-pin
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	2 A
Dĺžka kábla	0,2 m
Priemer kábla	2,9 mm
Káblové usporiadanie	2x0,14
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-25 ... 80 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)