


# Presný tlakový regulačný ventil LRP-7.0-6

číslo dielca: 2418761

FESTO

bez manometra.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
Typový rad	LR
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	predradený presný membránový regulačný ventil
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením
Ukazovateľ tlaku	Pripravené pre G1/8
Pracovný tlak Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	1 ... 8 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,1 ... 6 bar
Max. tlaková hysterézia	0,02 bar
Štandardný menovitý prietok	240 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	200 g
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Prípojka manometra	G1/8
Pneumatická prípojka 1	Pre pripojovaciu dosku, priemer 7mm
Pneumatická prípojka 2	Pre pripojovaciu dosku, priemer 7mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník
Materiál membrány	NBR