

Upínacie púzdro EAMH-86-12-C27.3

Číslo dielu: 2429533

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	86
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	5000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	10.1 000065
Hmotnosť výrobku	109 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS