

# Upínacie púzdro EAMH-110-20-C34

Číslo dielu: 2429560

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak          | Hodnota        |
|--------------------------------|----------------|
| Veľkosť                        | 110            |
| Montážna poloha                | ľubovoľná      |
| Max. počet otáčok              | 5000 1/min     |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %       |
| Teplota okolia                 | -10 °C...60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 29.2 000065    |
| Hmotnosť výrobku               | 180 g          |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS |