

# Upínacie púzdro EAMH-145-19-C34

Číslo dielu: 2429591

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	145
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	4000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	35.5 000065
Hmotnosť výrobku	227 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS