

Klapka VZFB-D-50-WW-V4V4E


číslo dielca: 2464100

Výbehový typ

Menovitá šírka DN50, naváracia koncovka, DIN 11850, EPDM, materiál 1.4404.

Výbehový typ. Dodatečný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	2/2-cestný ventil s kotúčom
Typ ovládania	manuálny
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	Privarovacie kontakty/privarovacie kontakty
Menovitý priemer DN	50
Smer prúdenia	reverzibilný
Menovitý tlak procesného ventilu	10
Ovládací moment	14 Nm
podľa normy	DIN 11851
Médium	Voda neutrálne kvapaliny
Teplota média	-10 ... 120 °C
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre teleso	1.4404
Materiál kotúča	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre kotúč	1.4404
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre hriadeľ	1.4404
Hmotnosť výrobku	1.600 g
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou