


Tlmič nárazov DYSC-20-18-Y1F

Číslo dielu: 2479149

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	20
Zdvih	18 mm
Tlmenie	samonastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	3 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.3 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	1 s
Spôsob fungovania	jednočinný tlačný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	16 mm
Max. dorazová sila	3000 N
Max. absorpcia energie na zdvih	38 J
Max. absorpcia energie na hodinu	80000 J
Max. zostatková energia	0.32 J
Vratná sila	10 N
Min. sila zasúvania	100 N
Hmotnosť výrobku	370 g
Hmotnostný rozsah	100 kg
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ