


Tlmič nárazov DYSC-25-25-Y1F

číslo dielca: 2480234

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Zdvih	25 mm
Tlmenie	samonastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
Krátky nastavovací čas	0,3 s
Dlhý nastavovací čas	1 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	25 mm
Maximálna nárazová sila	4.000 N
Max. spotreba energie na zdvih	100 J
Max. spotreba energie za hodinu	140.000 J
Max. zvyšková energia	0,8 J
sila na návrat (spätný pohyb)	14 N
Hmotnosť výrobku	575 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Pozinkovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ