

Uchopenie VAOH-N5-H10

číslo dielca: 2500270

Výbehový typ

FESTO

na mechanické ovládanie klapiek VZFB.

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Dĺžka	164 mm
Typ ovládania	manuálny
montážna poloha	ľubovoľný
Veľkosť kľúča	8 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
Hmotnosť výrobku	300 g
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Materiál ručnej páky	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ