


Konštrukčná zostava dorazu DADP-ES-Q12-40

číslo dielca: 2536506

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia	0 ... 270 deg
montážna poloha	ľubovoľný
jemné nastavenie	-6 deg
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	450 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dorazov	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál páky	Berýliový bronz, poniklovaný
Materiál kotúča	Eloxovaná hliníková zliatina