


Prípojovacia doska VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3

Číslo dielu: 2605075

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	26 mm
Funkčný prípoj 32	G1/8
Funkčný prípoj 34	G1/8
Pneumatický prípoj 22	Prípojovacia doska G1/8
Pneumatický prípoj 44	Prípojovacia doska G1/8
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	0 bar...16 bar
Riadiaci tlak	3 bar...8 bar
Normálny menovitý prietok	800 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...50 °C
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	1200 g
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	M5
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Pneumatický prípoj 4	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina
Materiál o-krúžka	NBR
Materiál skrutiek	Oceľ