


Teleso spojky EAMK-A-D50-64B

Číslo dielu: 2733780

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------|----------------|
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 425 g |
| Kód rozhrania akčného člena | D50B |
| Kód rozhrania pre teleso spojky | 64B |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |