


# Axiálna montážna sada EAMM-A-D50-60H

Číslo dielu: 2733796

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Prenešiteľný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	570 g
Kód rozhrania akčného člena	D50B
Kód rozhrania vstupu motora	60H
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS